

material-G

®

特許取得済

art climb

撮影協力

Xel-Ha
by 04100+

「なれたらいいな」



を思いのままに。▶▶▶▶▶

髪質



25歳以下のバージン毛AAAランクを使用し、キューティクルも一定方向に製造しています。独自のコーティング技術により、質感の良さを実感できる髪質です。

シリコンキャップ




医療などで用いられるシリコンを使用している為、アレルギーに対しても比較的安心してご使用頂けます。耐久性があり弾力性に優れ、頭皮も痛みません。

取り付け部分



エクステ先端部は特殊なケラチンで出来ています。水に濡れると粘りが出て乾くと固まるので、普段の生活により強度が増し、取れにくくなっていきます。

道具




取り付けに高価な道具は必要ありません。専用のニードルとシリコンキャップの二点だけです。また場所を取らないので、省スペースに収納が可能です。

取り付け方




特別な技術を必要とせず、誰にでも出来て簡単な為、新人さんでも施術可能です。教育時間を大幅に削減できる、とても導入しやすいエクステーションです。

時間



施術に時間はかかりません。慣れもありますが、1分で2～3本は取り付けが可能です。施術時間が短い分、サロン様の時間やコスト負担が軽減されます。

取り外し方



ハサミでシリコンキャップを縦に切ります。シリコンキャップを取り除くと、先端部のケラチンと地毛が融着していますので、めくるように取り外します。


Point



キャップの位置は、生え際から1～1.5cm程度あけ、横位置は0.7cm～1cm間隔で装着します。更に2段目・3段目への縦位置は、レンガ状にずらして装着して下さい。

エクステで無駄なのは、取り付け・取り外しの施術時間。
質感・スピードなど、信頼性で選ばれているのはマテリアルGです。

Straight Long ストレート ロング



約50cm / 1パック20本入

ベーシックカラー14色と、アクセントカラー4色の全18色。多くのニーズに対応が可能なバリエーション豊かなラインナップです。



写真と現物は色味が異なる場合がございます

Straight Short ストレート ショート



約35cm / 1パック20本入

ポイントやつなぎ目の調整に最適なショートサイズ。ロングと同じ18色で、無駄なく使える35cmです。



写真と現物は色味が異なる場合がございます

Wave ウェーブ



約55cm / 1パック10本入

ナチュラルタイプのウェーブ全9色。デジタルパーマでの加工により、ダメージも少ない為、持ちもより良くなっています。

ブラウン系



B-04 B-06 B-08

カッパーブラウン系



CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-06 YB-08 YB-10

写真と現物は色味が異なる場合がございます

Weaving みの毛



約65cm / 1パック30g入

マテリアルGの質感そのままの65cmのみの毛です。編み込みなど、魅せる箇所での技術を無駄にしません。

ブラウン系



B-04 B-06 B-08

カッパーブラウン系




CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-06 YB-08 YB-10

ブラック



BB

写真と現物は色味が異なる場合がございます

Other Item その他のアイテム

マテリアルGの施術に使用されるキャップやニードル。ヘアカラーをすばやく確認できるチャートや作業をスムーズにするWORK BOXです。



エクステンション取り付け用シリコンキャップ500個入り

- ◆ SC-500 (500個入/茶)
- ◆ SC-500B (500個入/黒)



エクステンション取り付け用シリコンキャップ100個入り

- ◆ SC-100 (100個入/茶)
- ◆ SC-100B (100個入/黒)




エクステンション取り付け用ニードル

- ◆ N-10 (10本入)



カラー確認用リングチャート

- ◆ リングチャート (18色タイプ)
- ◆ リングチャート (10色タイプ)



material-G専用作業台

- ◆ WORK BOX




コラーゲン配合ブローローション

- ◆ Ex Care Lotion (NET180ml)


取り付け方法

Step 01




取り付け器具（ニードル）にシリコンキャップを通して。※3個まで入れる事が出来ます。

Step 02




エクステーションを付けたい箇所の地毛を出来るだけ円形に適量（エクステの毛量の約1/2～1/3）すくいます。

Step 03




シリコンキャップをつまみ、ニードルを引き抜き、地毛をシリコンキャップに通します。

Step 04




シリコンキャップを頭皮から1～1.5cm離してエクステーションを半分ほど差し込みます。

Step 05



シリコンキャップを下げながら完全にエクステーションを差し込みます。必ずダウンステムで取り付けして下さい。

Step 06



完成です

1分で約2～3本を取り付ける事が出来ます。

注意点

- ① すくい取る地毛のベースは、出来るだけ円形に取ります。横長や縦長にベースを取ると、毛がつって痛みが出る場合があります。すくい取る地毛の毛量が少ないとズレや抜け毛の原因になりますので、多少多めにすくい取って下さい。目安としては、エクステの毛量の1/2～1/3くらいの地毛をすくい取れば良いかと思います。後は地毛が太い方は少なめに、細い方は多めに調整して下さい。
- ② 必ずダウンステムで取り付けして下さい。マテリアルGに限った事ではありませんが、アップステムで取り付けると根元に余計な膨らみが出て、馴染みが悪くなり、また、膨らみによりテンションが一ヶ所に集中し、つって痛みが出る場合があります。
- ③ シリコンキャップにエクステを差し込む際、シリコンキャップを動かし（下げて）先端部が全て隠れるまで差し込んで下さい。エクステ側をシリコンキャップに押し込みますと、地毛の根元にたるみが出てしまい、馴染みが悪くなる場合があります。
- ④ 濡れている時は、先端のケラチン部分が滑りやすい状態になっています。下方向への負荷を避け、すぐに乾かして下さい。特に就寝前はジョイント部分を中心に必ず髪を乾かして下さい。放置するとズレや抜け毛の原因になりますのでご注意下さい。
- ⑤ 長期間の装着や乱暴な取り扱い、頭皮に異常のある方や細毛・薄毛の方は、脱毛の原因となりますので、使用を控えて下さい。

マテリアルG装着後の日常のお手入れ方法

【STEP1】

シャンプーする前に

エクステが一番絡まりやすいところは“毛先”。シャンプーする前にクシで梳かしておけば、乾かす時の手間が省けます。

1. 目の荒いクシで毛先から梳かす。
2. 毛先を終えてから、自分の髪を梳かす要領で全体を梳かす。

《ポイント》

中間あたりを掴み、毛束を持ち上げながらクシを通す。

絡んだエクステは、そのままクシを通すと抜け落ちてしまいます。持ち上げる事で髪にかかるテンションを軽減し、エクステが抜け落ちるのを防ぎます。

地毛よりもエクステに重点を置いて梳かして下さい。

【STEP2】

シャンプーする時に

シャンプーは洗浄力の強いものを避け、モイスチャー系（ダメージヘア用）など“髪にやさしい”ものを使い、頭皮をやさしくモミ洗いして下さい。

1. 髪の汚れを落とすように、上から下へ濡らす。
2. シャンプーは手のひらでよく泡立てる。
3. エクステよりも頭皮を重点的に“モミ洗い”。

《ポイント》

上下左右にこすらず、頭皮をモミ込むように。

4. シャンプーがジョイント部分に残らないよう、しっかりと流す。

【STEP3】

シャンプーした後に

エクステが絡むのは乾燥が原因。保湿をしっかりと行う事が長持ちさせる秘訣。シャンプーよりも気を遣って念入りに。

1. タオルで髪を挟み込み、水分を良く拭き取る。
2. トリートメントをタプリ手に取り、握りながら浸透させる。
3. 全体に馴染ませた後、2～3分放置。

《ポイント》

この間に毛先をクシで梳かす。トリートメント時にしっかりと梳かしておくと、ブロー時に絡みにくくなります。

4. “モミ洗い”で根元をしっかりと流す。
5. エクステ（毛先）は軽く流す程度、“少しヌルつく”が目安。

【STEP4】

お風呂を出た後に

とにかくしっかりと乾かす事が基本です。

1. タオルで髪を挟み込み、水分を良く拭き取る。
2. “洗い流さないトリートメント”を握りながらモミ込むように付ける。

《ポイント》

乾燥しやすい毛先を重点的に。

3. ドライヤーでジョイント部分をしっかりと乾かす。

《ポイント》

毛先は手で包み込むように。

ウェーブはドライヤーを上から当てるとダレしまうので、手で持ち上げながら、包み込むように乾かすと持ちが良くなります。

【STEP5】

就寝前のテクニック

寝返りなどの影響で後頭部が一番絡みやすいのですが、それを防ぐ為に“三つ編み”にする事をお勧めします。

1. うしろ半分で髪を分け、前に持ってくる。
2. 左右の髪を三つ編みにする。

よくある質問

Q1 エクステをする前に気を付ける事は？

必ずシャンプーをして髪や頭皮の汚れや油分などを十分落として下さい。

汚れたままの装着は、エクステがすぐに取りれる原因になります。

Q2 どれくらいの長さがあればできますか？

スタイルによりますが、シリコンキャップが1.4cmで根元1～1.5cmあける事から、地毛の長さは5cmくらいあれば装着できます。

Q3 すぐに取りませんか？

取れません。ジョイント部分が特殊なケラチンでできていますので、一度シャンプーをして頂くと水と反応し溶けて髪と絡まり乾くと硬化します。

Q4 普通にシャンプーできますか？

できます。ただし、あまり擦らず、特にエクステのある地毛の頭皮は必ずモミ洗いで洗って下さい。

Q5 どうやってシャンプーするのですか？

顔を下に向けて洗うと絡まってしまうので、できれば上を向いて洗う方が良いでしょう。根元にシャンプーが残りやすいので、良く洗い流して下さい。

Q6 絡んだりしませんか？

濡れたままにしておくと絡まりの原因になります。シャンプー後はなるべく早く乾かす事が大切です。

絡まる可能性が高い長いエクステの場合は、二つに分け、三つ編みをしてからの就寝が良いでしょう。

Q7 乾かし方はどうすればいいの？

ドライヤーの風が上から下に通るように指を通して乾かしましょう。激しく乾かすと絡まりの原因になります。

Q8 ヘアアイロン・コテ・ホットカーラーは使えますか？

もちろん使えます。マテリアルGは人毛ですので問題ありません。ただし、取り付けた当初はコーティングがしっかりとしている為、

形が付きにくくなっています。2～3回シャンプーをして頂くとなじみが出て、セットしやすくなります。

Q9 どうやって外すのですか？

基本的にシリコンキャップを縦に切って外します。その後、ジョイント部分が地毛と融着していますので、めくるようにはがして頂くと綺麗に外れます。

もちろんボンドとは違い、ベタベタする事はありません。

Q10 外した時にケラチンが髪に付いていますが取れますか？

基本的にシャンプーをすれば取れます。ただし、あまりにたくさん付いている場合は、シャンプー前に

付着箇所にトリートメントを付けてからシャンプーすると良いでしょう。

Q11 マテリアルGにカラーはできますか？

できます。ただし、ハイダメージ毛として扱い頂き、ジョイント部分にはカラー剤を付けないようにして下さい。

Q12 マテリアルGにパーマはできますか？

あまりお勧めはできませんが、できなくはありません。コールド液でかける場合はパサつきやすい為、

デジタルパーマでの低温の施術が適当かと思います。ただし、ハイダメージ毛として扱って下さい。

マテリアルGのカラーとパーマについて

下記にある事項は、メーカー推奨ではありませんが、マテリアルGにカラーもしくはパーマをかける際の注意点としてご確認下さい。

◇ストレートタイプにカラーをする場合

- ・地毛と同じようにカラーをして結構ですが、結果エクステ自体のコーティングがとれダメージが出てしまう為、絡みやすくなる傾向にあります。
- ・仕上りの色に関しては多少のクスミが出る可能性があります。
- ・エクステの扱いとしては、ハイダメージ毛と認識して作業を行って下さい。
- ・ジョイント部分にカラー剤が付着しないよう、気を付けて塗布して下さい。

◇ストレートタイプにパーマをかける場合


- ・強いパーマ剤を使うと、エクステがパサパサになります。
- ・パーマによりエクステ自体のコーティングがとれダメージが出てしまう為、絡みやすくなる傾向にあります。
- ・エクステの扱いとしては、ハイダメージ毛と認識して作業を行って下さい。
- ・デジタルパーマが適当かと思います。(低温による施術)

◇ウェーブタイプにカラーをする場合

- ・薬剤をエクステに塗布する際、ウェーブを伸ばさないようにエクステを丸めたまま行って下さい。
※丸める事により塗布ムラがでやすいため、しっかりモミ込みながら薬剤をなじませて下さい。
- ・ウェーブタイプへのカラーに関しては、カラー後にダメージが出てウェーブがとれてダレると言ったケースが多々あるので、お勧めはできません。

Straight Long ストレート ロング

ブラウン系



B-02 B-04 B-05 B-06 B-08 B-10

カッパーブラウン系



CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-04 YB-06 YB-08 YB-10

ピンクブラウン系




PB-04 PB-06 PB-08 PB-10

Accent Color



BB MB MY OR



A-20 SV OB CP

約50cm / 1パック20本入

ベーシックカラー ... ￥2.800 (税込￥2.940)

アクセントカラー ... ￥3.000 (税込￥3.150)

Straight Short ストレート ショート

ブラウン系



B-04 B-06 B-08 B-10

カッパーブラウン系



CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-06 YB-08 YB-10

ブラック

ミルク
ティーマット
イエロー

オレンジ



BB



MB



MY



OR

Accent Color



A-20 SV OB CP

約35cm / 1パック20本入

ベーシックカラー ... ￥1.700 (税込￥1.785)

アクセントカラー ... ￥1.900 (税込￥1.995)

Wave ウェーブ

ブラウン系



B-04 B-06 B-08

カッパーブラウン系



CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-06 YB-08 YB-10

約55cm / 1パック10本入 ￥2.500 (税込￥2.625)

Weaving みの毛

ブラウン系



B-02 B-04 B-05 B-06 B-08

カッパーブラウン系



CB-06 CB-08 CB-10

イエローブラウン系



YB-04 YB-06 YB-08 YB-10

ピンクブラウン系



PB-04 PB-06 PB-08 PB-10

ブラック



BB

約65cm / 1パック30g入 ￥4.200 (税込￥4.410)

Other Item その他のアイテム

エクステンション取り付け用
シリコンキャップ500個入


- ◆ SC-500 (ブラウン)
- ◆ SC-500B (ブラック)
- ◆ SC-500LB (ライトブラウン)

￥7.500 (税込￥7.875)

エクステンション取り付け用
シリコンキャップ100個入

- ◆ SC-100 (ブラウン)
- ◆ SC-100B (ブラック)
- ◆ SC-100LB (ライトブラウン)

￥1.700 (税込￥1.785)

エクステンション取り付け用
ニードル

- ◆ N-10 (10本入)

￥500 (税込￥525)



カラー確認用リングチャート

- ◆ リングチャート (7色タイプ) ￥1.400 (税込￥1.470)
- ◆ リングチャート (17色タイプ) ￥3.300 (税込￥3.465)
- ◆ リングチャート (25色タイプ) ￥4.800 (税込￥5.040)



material-G専用収納ボックス

- ◆ WORK BOX ￥700 (税込￥735)



ブローローション

- ◆ Ex Care Lotion (NET180ml) ￥1.260 (税込￥1.323)

※参考小売価格 ￥1.800

あの子と差がつく
それがマテリアルG 品質

品質とスピードでサロンの
売上と効率が変わります。

手間や不便を快適に…

これがマテリアルGだけの特許技術です。

created by tetsuya sakamaki

製造元 : art climb co., ltd.
TEL.052-918-7545
<http://www.artclimb.com>
info@artclimb.com

